





	а		б		в		г		д		е		ж		з		и				
Евроинт 50	12 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	20 шт.	Дюбель DU321	20 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Шайба КРАБ	25 шт.	Шуруп 4x16	64 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	90 шт.	Петля п/накл. с доводчиком и с заглушкой	5 шт.	Петля накл. с доводчиком и с заглушкой	10 шт.				
	к		л		м		н		о		п										
Держатель для штанги D25	2 шт.	Упор-L 12	1 шт.	Опора меб. регулир.	6 шт.	Шайба 12x4 пл.	6 шт.	Стяжка 30 мм	2 шт.	Ручка P393	3 шт.										
	р		с		т		у		ф		х	<table border="1"> <tr> <td>Стыков. профиль</td> <td>l=746</td> <td>Винт M4x30</td> <td>2 шт.</td> </tr> </table>						Стыков. профиль	l=746	Винт M4x30	2 шт.
Стыков. профиль	l=746	Винт M4x30	2 шт.																		
П/д “Дупло”	20 шт.	Загл к ев. винту	6 шт.	Заглушка 6	4 шт.	Заглушка 10	6 шт.	Демпфер	6 шт.	СКП Jмф Труба D25-870 - 1шт.											

### Наименование деталей

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Воковина левая 2182x554     | 1 шт. |
| 2. Воковина правая 2182x554    | 1 шт. |
| 3. Перегородка 2182x554        | 1 шт. |
| 4. Крышка 1352x575             | 1 шт. |
| 5. Основание 1352x573          | 1 шт. |
| 6. Ригель 426x144              | 2 шт. |
| 7. Ригель 876x144              | 2 шт. |
| 8. Полка стационарная 426x552  | 1 шт. |
| 9. Полка стационарная 876x552  | 1 шт. |
| 10. Полка вкладная 537x424     | 4 шт. |
| 11. Полка вкладная 537x874     | 1 шт. |
| 12. Дверь с зеркалом 2174x447  | 1 шт. |
| 13. Стенка ДВПО 775x446        | 6 шт. |
| 14. Стенка ДВПО 446x415        | 1 шт. |
| 15. Стенка ДВПО 900x415        | 1 шт. |
| 16. Дверь лев. МДФ ДР 2174x447 | 1 шт. |
| 17. Дверь прав. МДФ 2174x447   | 1 шт. |






Рис. 5




Рис. 6

## ВНИМАНИЕ!

Для ухода за ручкой изделия необходимо использовать только мягкую ткань и обычную воду, без чистящих средств.